

RED-N




由于树脂进入螺丝牙谷，在紧固于铰链时，树脂被挤出螺丝牙谷，达到与铰链孔摩擦的目的，实现眼镜腿的防松动以及螺丝的防松效果

性能特点

- 注塑成形
- 尼龙树脂材料
- 紧固时，可以得到稳定的预置扭矩

【使用对象】

- 镜片紧固 • 眼镜铰链



防止眼镜腿的松动

螺丝牙谷部分的树脂被挤出，达到与铰链孔摩擦的目的，从而有效发挥螺丝的防松效果

日东精工株式会社

—— 紧固件事业本部 ——

<https://global.nittoseiko.com/>



紧固件海外销售担当

邮编：578-0965 地址：大阪府东大阪市本庄西1-6-4

电话：(0081-6)-6745-8392

E-mail：sales2@nittoseiko.com

• 为了改善性能，有时会未经预告直接变更规格等



MK-F-1-C_RN